

**KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 68mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 236650 68     |
| GTIN           | 4047109095311 |
| Razred artikla | 24L           |

**Opis****Izvedba:**

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.  
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

**Upotreba:**

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

|                |   |
|----------------|---|
| Broj oštrica Z | 1 |
|----------------|---|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Vijak za osnovno tijelo                      | 239655 20IP3                        |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 8IP2 (1,3 Nm)                |
| Veličina osnovnog tijela                     | 65                                  |
| Veličine šiljaka                             | 65                                  |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | WOEX 05T304                         |
| Seriya                                       | KUB Centron®                        |
| Nazivni Ø D                                  | 68                                  |
| Primjena bušilice                            | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano poprečno bušenje         |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano ukošeni izlaz            |
| Primjena bušilice                            | uvjetovano koso bušenje             |
| Unutarnje hlađenje                           | da                                  |
| Vrsta proizvoda                              | Bušilica za izmjenjive pločice      |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP3                | 239655 20IP3 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP   |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm                                    | 236652 65    |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm                                    | 236653 65    |
| KOMET® osnovno tijelo Ø DC 65 mm                                    | 236654 65    |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2                 | 239655 8IP2  |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65                    | 236655 65    |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3   |
| KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65                    | 236656 65    |