

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 24
GTIN	4047109226975
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9xD.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Veličina osnovnog tijela	20
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Veličine šiljaka	40
Vijak za osnovno tijelo	239653 8IP8

Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	24
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP8	239653 8IP8
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP