

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 33,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 33,2
GTIN	4047109226920
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9xD.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Vijak za osnovno tijelo	239653 15IP
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 110508
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Veličine šiljaka	50
Veličina osnovnog tijela	33

Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	33,2
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 15IP	239652 15IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 15IP	239653 15IP
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8