

Garant

eco držač za tokarenje, kratki, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/08 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251904 25/08
GTIN	4045197651143
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: PWLNR/L 2525X08

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0804..

Funkcionalna širina L₄: 32 mm

Duljina glave L₁: 34 mm

Ukupna duljina L: 105,5 mm

Podložna pločica: 259031 19

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 3
Opruga	259046 1
Podložna pločica	259031 19
Veličina pločice	8 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Duljina glave L ₁	34 mm
Veličina drške	25 mm
Koljenasta poluga	259015 3
ISO kod držača	PWLNR/L 2525X08
Ukupna duljina L	105,5 mm
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za koljenastu polugu tip 3	259018 3
Podložna pločica tip 19	259031 19
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Koljenasta poluga tip 3	259015 3
Opruga tip 1	259046 1
Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3