



## KNUX 160405L Garnitura 10-dijelna, Vrsta: HBX020



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Razred artikla	22D

### Opis

KNUX 160405L Garnitura 10-dijelna HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PG

promjer lomača: 3,2 mm

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

Posmak  $f$ : 0,2 - 0,7 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak $f$	0,2 - 0,7 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PG
Dubina reza $a_p$	1 - 6 mm
Kutni radijus	0,5 mm
promjer lomača	3,2 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HBX020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje