

**Produžni kabel s utičnicama za F, B, PL, CZ,, 250 V, tip: 25N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081183 25N
GTIN	4007123251513
Razred artikla	08B

**Opis****Izvedba:**

**Odobreno za upotrebu na otvorenom i u vlažnim prostorima (IP44).**

S utičnicama za **sljedeće zemlje F, B, PL, CZ**. Otporan na ulje, benzin, UV-zrake.

**Kabel od neoprenske gume** s gumenim utikačem i spojkom zaštićenom od prskanja vode.

**Funkcija:**

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

**Tehnički opis**

Duljina kabela	25 m
Materijal kabela	Neopren
prikladno za zemlje	F; B; PL; CZ
Struktura kabela	3G1,5
Razred kabela	H07RN-F
Tip	25N

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI-u
IP-klasa zaštite	IP 44
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	E
Atribut imena proizvoda	250 V
Mrežni napon	250 V
Vrsta proizvoda	Produžni kabel

---

## Pribor

Sustav vješanja kabela CableFix tip XL	081191 XL
Sustav vješanja kabela CableFix tip S	081191 S
Sustav vješanja kabela CableFix tip L	081191 L