

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Garnitura opruga	259044 2
Veličina pločice	8 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 40
Duljina glave L ₁	23 mm
ISO kod držača	PWLNR/L 3232 P08
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500