

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 26mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 26
GTIN	4047109226999
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Tehnički opis

Veličine šiljaka	30
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308
Veličina osnovnog tijela	26
Vijak za osnovno tijelo	239653 8IP9

Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	26
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP9	239653 8IP9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP