

**KNUX 160410L Garnitura 10-dijelna, Vrsta: HBX020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251058 HBX020
GTIN	4045197663870
Razred artikla	22D

Opis

KNUX 160410L Garnitura 10-dijelna HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

promjer lomača: 2,2 mm

Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

Posmak f : 0,2 - 0,7 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
promjer lomača	2,2 mm
Kutni radijus	1 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak f	0,2 - 0,7 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Vrsta	HBX020
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje