

**KÄRCHER****Uređaj za čišćenje dijelova, Tip: BIO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Razred artikla	03P

**Opis****Izvedba:**

Čistač od visokokvalitetnih materijala. Intenzivno čišćenje omogućeno je sredstvom za čišćenje na bazi vode **bez otapala** i lako uklanja masti, ulja i ostala onečišćenja. Upotrebom odgovarajućih sredstava za čišćenje dijelovi se mogu skladištiti jedno određeno vrijeme. Ulja, maziva i ostale masnoće automatski se razgrađuju pomoću mikroorganizama. Ergonomski oblikovano radno područje.

**Upotreba:**

Npr. proizvodnja, održavanje, radionica, obrada metala.

Oznaka proizvođača: PC 100 M2 BIO

Mrežni napon: 220 - 240 V

Broj strujnih faza: 1

Zapremnina spremnika: 80 l

Ukupna duljina uređaja: 952 mm

Ukupna širina uređaja: 1181 mm

**Tehnički opis**

Snaga grijanja	1 kW
----------------	------

Nosivost	100 kg
Zapremnina spremnika	80 l
Mrežna frekvencija	50 - 60 Hz
Ukupna visina uređaja	1067 mm
Razina buke	58 dB(A)
Ukupna duljina uređaja	952 mm
Ukupna širina uređaja	1181 mm
maksimalna temperatura	40 °C
Broj strujnih faza	1
Težina	44 kg
Materijal kućišta/okvira	HDPE plastika
Mrežni napon	220 - 240 V
Ulazna snaga	1 kW
Tlak	0,3 bar
Oznaka proizvođača	PC 100 M2 BIO
Protok	900 l/h
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Uređaj za čišćenje dijelova

## Pribor

Sredstvo za čišćenje BIO Oznaka proizvođača BCPMS	082942 BCPMS
Sredstvo za čišćenje BIO Oznaka proizvođača BIO20	082942 BIO20
Uložak filtra troslojni za biološko sredstvo za čišćenje Tip BIO	082948 BIO