

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	20 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Duljina glave L ₁	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	8 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	PWLNLR/L 2020K08
Podložna pločica	259031 40
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500