

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	MWLNRL 2020K08
Zatik	259049 2
Podložna pločica	259031 41
Veličina pločice	8 mm
Garnitura vijaka	259023 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Stezna vilica	259038 12
Duljina glave L ₁	28 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 41	259031 41
Zatik tip 2	259049 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 12	259038 12
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500