

Garant**Eco-stezni držač za tokarenje PWLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251905 25/06
GTIN	4045197651174
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
veličina pločice	6 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Veličina drške	25 mm
Opruga	259046 2
Koljenasta poluga	259015 6
Podložna pločica	259031 9

List s podacima

ISO kod držača	PWLNRL 2525X06
Vijak koljenaste poluge	259018 4
Ukupna duljina L	101,5 mm
Serijski broj	Eco
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/251905-25/06>