


**KOMET® osnovno tijelo, 4×D, Ø DC: 72mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236653 72
GTIN	4047109095908
Razred artikla	24K

**Opis**
**Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 4×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

**Napomena:**

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

prikladno za glavu svrdla	72 - 81 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	325 mm
Osnovno tijelo Ø d <sub>1</sub>	70,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	405 mm
ABS® Ø d	100 mm
Nazivni Ø D	72
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

