

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 251008 25/16  |
| GTIN           | 4045197650672 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Garnitura opruga                      | 259044 3          |
| Duljina glave L <sub>1</sub>          | 32 mm             |
| Veličina pločice                      | 16 mm             |
| Veličina drške                        | 25 mm             |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | KNUX 1604.. R/L   |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>    | 32 mm             |
| Vijak za vilicu                       | 259021 3          |
| Podložna pločica                      | 259031 4          |
| Vilica                                | 259038 16         |
| Opruga                                | 259046 3          |
| ISO kod držača                        | CKJNR/L 2525M16   |
| Ukupna duljina L                      | 150 mm            |
| Standard                              | Norma proizvođača |
| Primjena                              | desno             |
| Unutarnje hlađenje                    | ne                |
| Kut rezne oštice κ                    | 93 stupanj        |

## List s podacima

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena        | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Primjena        | Čeono tokarenje            |
| Primjena        | Uzdužno tokarenje vanjsko  |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač       |

### Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Set opruga 10-dijelni tip 3  | 259044 3    |
| Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm     | 659874 50   |
| Opruga tip 3   | 259046 3    |
| Podložna pločica tip 4   | 259031 4    |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm                                    | 674242 4    |
| Vijak za steznu vilicu tip 3   | 259021 3    |
| Stezna vilica tip 16   | 259038 16   |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |