

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 28
GTIN	4047109227019
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9xD.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

**Tehnički opis**

Veličina osnovnog tijela	26
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Veličine šiljaka	50
Vijak za osnovno tijelo	239653 8IP9
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308

Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	28
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP9	239653 8IP9
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1