

**KOMET® osnovno tijelo, 6×D, Ø DC: 65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236652 65
GTIN	4047109095960
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 6×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	500 mm
Korisna duljina L_1	420 mm
ABS® Ø d	80 mm
Osnovno tijelo Ø d_1	63,5 mm
prikladno za glavu svrdla	65 - 71 mm
Nazivni Ø D	65
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	6×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

