


KOMET® osnovno tijelo, 8×D, Ø DC: 20mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236654 20 |
| GTIN | 4047109076211 |
| Razred artikla | 24K |

Opis
Izvedba:

- **Sigurnost procesa do 8 (9)×D.**
- **Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..**
- **Izvedba drške ABS.**

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 235 mm |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| Korisna duljina L_1 | 200 mm |
| Osnovno tijelo Ø d_1 | 19 mm |
| prikladno za glavu svrdla | 20 - 25 mm |
| Nazivni Ø D | 20 |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 8×D |
| Drška | ABS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

