


 **KOMET****KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236650 80
GTIN	4047109094987
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.  
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

**Upotreba:**

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

**Odgovara:**

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).<br>Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

**Tehnički opis**

Veličine šiljaka	65
------------------	----

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Veličina osnovnog tijela	72
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP3
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	80
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236655 65
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236656 65
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236654 72
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236653 72
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP2	239655 8IP2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236652 72
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP3	239655 20IP3