

**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 3
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 4
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Vilica	259038 16
Vijak za vilicu	259021 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
ISO kod držača	CKJNR/L 3232P16
Opruga	259046 3
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 3	259044 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Stezna vilica tip 16	259038 16
Podložna pločica tip 4	259031 4
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Opruga tip 3	259046 3
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600