

**Garant****Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 32/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	PWLNR/L 3232 P08
Podložna pločica	259031 40
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	23 mm
Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	32 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina pločice	8 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 40	259031 40
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500