

**Garant****Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Zatik	259049 2
Podložna pločica	259031 41
ISO kod držača	MWLNRL 3232P08
Stezna vilica	259038 12
Veličina pločice	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Garnitura vijaka	259023 2
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Stezna vilica tip 12	259038 12
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 41	259031 41
Zatik tip 2	259049 2
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500