

Garant**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/08mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251936 25/08 |
| GTIN | 4045197651419 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Zatik | 259049 3 |
| Podložna pločica | 259031 41 |
| Stezna vilica | 259038 12 |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 32 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 17 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. |
| Veličina pločice | 8 mm |
| ISO kod držača | A25R MWLNR/L08 |
| Garnitura vijaka | 259023 3 |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Stezna visina L_2 | 24 mm |
| Kut rezne oštice κ | 95 stupanj |
| Ø drške D_s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3xD |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Zatik tip 3 | 259049 3 |
| Stezna vilica tip 12 | 259038 12 |
| Podložna pločica tip 41 | 259031 41 |
| Set vijaka 10-dijelni tip 3 | 259023 3 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |