

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	30 mm
ISO kod držača	CKJNR/L 2020K16
Veličina pločice	16 mm
Vijak za vilicu	259021 3
Opruga	259046 3
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	KNUX 1604.. R/L
Garnitura opruga	259044 3
Podložna pločica	259031 6
Vilica	259038 17
Duljina glave L ₁	32 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetomski prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Stezna vilica tip 17	259038 17
Vijak za steznu vilicu tip 3	259021 3
Podložna pločica tip 6	259031 6
Set opruga10-dijelni tip 3	259044 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Opruga tip 3	259046 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600