

**Garant****Držać za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina pločice	6 mm
ISO kod držača	PWLNRL 1616H06
Koljenasta poluga	259015 9
Duljina glave L <sub>1</sub>	16 mm
Podložna pločica	259031 25
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Garnitura opruga	259044 5
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 25	259031 25
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500