

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
32/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Zatik	259049 5
ISO kod držača	A32S MWLNR/L08
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	40 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Stezna vilica	259038 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 41
Garnitura vijaka	259023 3
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	31 mm
Kut rezne oštice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezna vilica tip 12	259038 12
Zatik tip 5	259049 5
Podložna pločica tip 41	259031 41
Set vijaka 10-dijelni tip 3	259023 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500