

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 30
GTIN	4047109227033
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

**Tehnički opis**

Veličina osnovnog tijela	26
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vijak za osnovno tijelo	239653 8IP9
Broj oštrica Z	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408
Veličine šiljaka	40

Serija	KUB Centron®
Nazivni Ø D	30
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP9	239653 8IP9
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 15IP	239652 15IP