

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 20
GTIN	4047109226937
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Tehnički opis

Veličina osnovnog tijela	20
Veličine šiljaka	10
Vijak za osnovno tijelo	239653 8IP8
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
Broj oštrica Z	2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	20
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP8	239653 8IP8
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0