

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PWLNRL 2020K06
Veličina pločice	6 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Koljenasta poluga	259015 9
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	16 mm
Podložna pločica	259031 25
Garnitura opruga	259044 5
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 25	259031 25
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500