

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Stezna vilica	259038 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Duljina glave L ₁	31 mm
ISO kod držača	MWLN/L 2525M08
Zatik	259049 2
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Garnitura vijaka	259023 2
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 41
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Stezna vilica tip 12	259038 12
Podložna pločica tip 41	259031 41
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Zatik tip 2	259049 2
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500