



KOMET KUB Centron® glava svrdla, Ø DC: 75mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236650 75
GTIN	4047109095380
Razred artikla	24L

Opis
Izvedba:

- Procesna sigurnost do 8 (9)×D.
- Centriranje kroz vrh za centriranje
- Kruta veza između tijela i glave svrdla.
- Ø vodilice usklađeni su s izmjenjivim reznim pločicama s polumjerom kuta od 0,4 mm.
Kod prolaznih rupa se Ø vodilice mogu mijenjati pomoću podložnih pločica.

Upotreba:

- Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.
- S vrhom za centriranje br. 236655 – 236657.
- S izmjenjivom reznom pločicom br. 236740 – 237080.

Odgovara:

Osnovno tijelo br. 236652 – 236654.

Dio isporuke:

Glava svrdla uključuje vodilice (rezervne vodilice br. 236658).
Od Ø 65 mm s ležištima za izmjenjive rezne pločice promjer rezanja izmjenjivim reznim pločicama je namjestiv s korakom Ø od +1 mm).

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 8IP2 (1,3 Nm)
--	----------------------

Vijak za osnovno tijelo	239655 20IP3
Veličine šiljaka	65
Veličina osnovnog tijela	72
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 05T304
Seriya	KUB Centron®
Nazivni Ø D	75
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP2	239655 8IP2
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236654 72
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP3	239655 20IP3
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236656 65
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236652 72
KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS tip 65	236655 65
KOMET® osnovno tijelo Ø DC 72 mm	236653 72