


KOMET® osnovno tijelo, 4×D, Ø DC: 26mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236653 26
GTIN	4047109076228
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- Za sigurnu primjenu do 4×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	130 mm
prikladno za glavu svrdla	26 - 32 mm
Osnovno tijelo Ø d ₁	25 mm
ABS® Ø d	50 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	160 mm
Nazivni Ø D	26
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

