


**KOMET® osnovno tijelo, 8×D, Ø DC: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236654 40
GTIN	4047109076181
Razred artikla	24K

**Opis**
**Izvedba:**

- Sigurnost procesa do 8 (9)×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..
- Izvedba drške ABS.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

**Napomena:**

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	390 mm
ABS® Ø d	63 mm
Osnovno tijelo Ø $d_1$	38,5 mm
prikladno za glavu svrdla	40 - 45 mm
Korisna duljina $L_1$	340 mm
Nazivni Ø D	40
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	8×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

