

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 39,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236651 39,2
GTIN	4047109226906
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9×D.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Veličina osnovnog tijela	33
Veličine šiljaka	70
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508
Vijak za osnovno tijelo	239653 15IP
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)

Serija	KUB Centron®
Nazivni Ø D	39,2
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 15IP	239653 15IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600