

**KOMET KUB Centron® Powerline glava svrdla, Ø DC: 31mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236651 31 |
| GTIN | 4047109227040 |
| Razred artikla | 24L |

Opis**Izvedba:**

Vrh svrdla vodi alat ravno u os bušenja i time osigurava ravnost i maksimalnu pouzdanost procesa, stabilnost u dubinama rupa do 9xD.

Bušenje na ravnim površinama moguće bez pilot svrdla.

Glava svrdla bez vodilica i opreme za namještanje.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Sa vrhom za centriranje br. 236659.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236520 – 236576.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Veličina osnovnog tijela | 26 |
| Vijak za osnovno tijelo | 239653 8IP9 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 090408 |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Veličine šiljaka | 50 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Seriya | KUB Centron® |
| Nazivni Ø D | 31 |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 15IP | 239652 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP9 | 239653 8IP9 |