

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka	259023 2
Veličina pločice	8 mm
Podložna pločica	259031 41
Veličina drške	32 mm
Stezna vilica	259038 12
Zatik	259049 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
ISO kod držača	MWLNRL 3232P08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 12	259038 12
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Zatik tip 2	259049 2
Podložna pločica tip 41	259031 41
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500