

HOLEX®**CCMT 120404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260217 HBX020
GTIN	4045197668691
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120404 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mmPosmak f : 0,06 - 0,36 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Lomač odvojenih čestica	PM
Posmak f	0,06 - 0,36 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno