

**Garant**

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	25 mm
Veličina pločice	6 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Koljenasta poluga	259015 14
Vijak koljenaste poluge	259018 10
ISO kod držača	A20Q PWLNR/L06
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2

Vijak koljenaste poluge tip 10

259018 10

Koljenasta poluga tip 14

259015 14

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500