

Garant

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
25/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Zatik	259049 3
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Podložna pločica	259031 41
Veličina pločice	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
ISO kod držača	A25R MWLNR/L08
Stezna vilica	259038 12
Garnitura vijaka	259023 3
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 41	259031 41
Stezna vilica tip 12	259038 12
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka 10-dijelni tip 3	259023 3
Zatik tip 3	259049 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500