

Garant**QuickTurn stezni držač za tokarenje DWLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice WN., desni****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Razred artikla	21U

Opis**Prednost:**

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.** Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene. Postojana pritezna sila, visoka točnost izmjene, bez održavanja.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	25 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Vijak za podložnu pločicu	259025 4
Podložna pločica	259031 42
ISO kod držača	DWLNR/L 2525M08
Vilica	259038 9
veličina pločice	8 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Serijski	QuickTurn

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Podložna pločica tip 42	259031 42
Stezna vilica tip 9	259038 9
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15