


**KOMET® osnovno tijelo, 8×D, Ø DC: 46mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236654 46
GTIN	4047109095984
Razred artikla	24K

**Opis**
**Izvedba:**

- **Sigurnost procesa do 8 (9)×D.**
- **Čvrsta veza između tijela i glave svrdla..**
- **Izvedba drške ABS.**

**Upotreba:**

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

**Napomena:**

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

prikladno za glavu svrdla	46 - 54 mm
Osnovno tijelo Ø d <sub>1</sub>	44,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	480 mm
ABS® Ø d	80 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	415 mm
Nazivni Ø D	46
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	8×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

