

HEDI

Kolut za namatanje za F, B, PL, CZ, tip: 15N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081195 15N
GTIN	4003644017003
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s **vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju**. Zatvoreno **plastično kućište, otporno na lom**. Termička **zaštita od preopterećenja**, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.

Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa **zakretnim područjem od 150°**.

Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati dodir.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Tehnički opis

Materijal kabla	Neopren-guma
širina	185 mm
Struktura kabla	3G1,5
Duljina	325 mm

Nazivna snaga, odrolano	2000 (16 A) W
Duljina kabela	15 m
Tip	15N
Visina	275 mm
Razred kabela	H07RN-F
Materijal kućišta	Plastika
Nazivni napon	250 V
IP-klasa zaštite	IP 24
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	E
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabela