


KOMET® osnovno tijelo, 6×D, Ø DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236652 20
GTIN	4047109076204
Razred artikla	24K

Opis
Izvedba:

- Za sigurnu primjenu do 6×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	185 mm
prikladno za glavu svrdla	20 - 25 mm
Osnovno tijelo Ø d_1	19 mm
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L_1	150 mm
Nazivni Ø D	20
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	6×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

