

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PWLNRL 1616H08
Garnitura opruga	259044 2
Koljenasta poluga	259015 2
Duljina glave L ₁	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	259031 40
Veličina pločice	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500