

**Garant**

**Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Veličina pločice	8 mm
Garnitura vijaka	259023 3
Stezna vilica	259038 12
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Zatik	259049 5
Podložna pločica	259031 41
ISO kod držača	A32S MWLNR/L08
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	31 mm
Kut rezne oštice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 41	259031 41
Stezna vilica tip 12	259038 12
Set vijaka 10-dijelni tip 3	259023 3
Zatik tip 5	259049 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500