

Garant
QuickTurn držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Razred artikla	21U

Opis
Prednost:

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.**
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena čekanja.
Postojana pritezna sila, visoka točnost izmjene, bez održavanja.

Unutarnje hlađenje: ne

ISO kod držača: DWLNR/L 2025K08

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: WN.. 0804..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 32 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Podložna
pločica: 259031 42

Tehnički opis

ISO kod držača	DWLNR/L 2025K08
Podložna pločica	259031 42
Duljina glave L ₁	32 mm
Vilica	259038 10
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina drške	20 mm

Veličina pločice	8 mm
Vijak za podlošku	259025 4
Ukupna duljina L	125 mm
Seriya	QuickTurn
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Stezna vilica tip 10	259038 10
Vijak za podložnu pločicu	259171
Podložna pločica	259581
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Podložna pločica tip 42	259031 42
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Stezna vilica	259354