

 **KOMET****KOMET® osnovno tijelo, 6×D, Ø DC: 26mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236652 26
GTIN	4047109076235
Razred artikla	24K

Opis**Izvedba:**

- Za sigurnu primjenu do 6×D.
- Čvrsta veza između tijela i glave svrdla.
- Izvedba drške ABS.

Upotreba:

Za stacionarnu i rotacijsku, kao i vertikalnu i horizontalnu primjenu u svim materijalima.

Napomena:

Ostale veličine i rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L ₁	175 mm
prikladno za glavu svrdla	26 - 32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	210 mm
Osnovno tijelo Ø d ₁	25 mm
Nazivni Ø D	26
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	6×D
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

