

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak koljenaste poluge	259018 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Podložna pločica	259031 40
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Garnitura opruga	259044 2
Veličina pločice	8 mm
ISO kod držača	PWLNRL 2020K08
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Podložna pločica tip 40	259031 40
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500