

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PWLNRL 2020K06
Veličina pločice	6 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Koljenasta poluga	259015 9
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L ₁	16 mm
Garnitura opruga	259044 5
Podložna pločica	259031 25
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 25	259031 25
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500