

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 40
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	40 mm
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Veličina pločice	8 mm
Garnitura opruga	259044 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
ISO kod držača	A32S PWLNR/L08
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 40	259031 40
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500